

**Garant****CC.T 060204, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 060204 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	VM
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení