

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260462 HB7130-2
GTIN	4062406750244
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T304 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Tolerance	M
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Lamač třísek	VM
Typ	HB7130-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení