

Garant**CC.T 09T308, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T308 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Typ	HB7130-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M

Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení