

**Garant****DC.T 070204, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260452 HB7130-2
GTIN	4062406750237
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 070204 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

## Technický popis

Typ	HB7130-2
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Tolerance	M

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení