

Garant**CC.T 120404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260064 HB7130-2
GTIN	4062406750138
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120404 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Typ	HB7130-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Lamač třísek	VS
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení