


Garant**SC.T 09T304, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 09T304 HB7130-2 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7130-2
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení