

Garant**TC.T 110204, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260982 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750343 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

TC.T 110204 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TCMT 110204 |
| Řezný materiál | TK |
| Tolerance | M |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Typ | HB7130-2 |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Lamač třísek | VM |
| Počet výměn/řezání | 3 |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 70 - 240 m/min |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Hlavní způsob použití | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |