

Garant**SCMT 120404, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 120404 HB7130-2 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7130-2
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení