

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T308 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7130-2

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení