

Garant**TC.T 16T304, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Třída artiklu	21G

Popis

TC.T 16T304 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min**Technický popis**

Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Typ	HB7130-2

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení