


Garant**SC.T 120408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120408 HB7130-2 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7130-2
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	VM
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení