


Garant**SC.T 120404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120404 HB7130-2 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	M

Typ	HB7130-2
Tolerance	M
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení