

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 16T308 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Typ	HB7130-2
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení