

Garant**VB.T 110304, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Třída artiklu	21G

Popis

VB.T 110304 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Lamač třísek	VM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Typ	HB7130-2
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení