

Garant**VBMT 160404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160404 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7130-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení