

Garant**VB.T 160408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Třída artiklu	21G

Popis

VB.T 160408 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	VM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Typ	HB7130-2
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení