

**Garant****VB.T 160404, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261232 HB7130-2
GTIN	4062406750411
Třída artiklu	21G

## Popis

VB.T 160404 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	VM
Typ	HB7130-2
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení