

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160404 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Rohový rádius	0,4 mm

Řezný materiál	TK
Typ	HB7130-2
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení