

Garant**VC.T 160408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160408 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Tolerance	M
Typ	HB7130-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení