

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261372 HB7130-2
GTIN	4062406750459
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160404 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	VS
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Tolerance	M

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Typ	HB7130-2
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení