


**Garant****SCMT 09T308, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Třída artiklu	21G

## Popis

SCMT 09T308 HB7130-2 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,

## Technický popis

Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7130-2
Lamač třísek	VM

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení