

HellermannTyton

## Automatické kleště na kabelové spojky, Typ: EVO7I



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	729940 EVO7I
GTIN	4031026621791
Třída artiklu	76C

### Popis

#### Provedení:

Definované utahování a lícované stříhání kabelových spojek v jedné pracovní operaci. Nastavitelná síla tahu. Kabelové spojky budou odstříženy čistě, bez ostrých otřepů. Ustřížený konec pásky je přidržován unašečem. Inovativní a patentovaná technologie TLC (Tension/Lock/Cut) systému EVO7i znamená revoluci ve zpracování kabelových spojek díky signifikantnímu snížení vynaložené síly při utahování. Čisté odříznutí je mimořádně jednoduché. Eliminace zpětných rázů a výrazné snížení fyzické zátěže uživatele.

#### Výhoda:

- **Technologie TLC umožňuje přesné utahování s vynaložením malého množství energie.**
- **Protiskluzová rukojeť pro bezpečné uchopení.**
- **Lehký sklolaminátový plastový kryt.**
- **Pohodlné nastavení tažné síly ve 33 stupních.**
- **Dlouhá a úzká přední část do úzkých montážních prostor.**
- **Závěs k umístění na nosič náradí nebo k zavěšení na nástěnný držák s náradím.**
- **Jednoduchá výměna ostří a čelního víčka. Zpětná kompatibilita s EVO7.**

Ergonomické kleště na kabelové spojky s redukcí rázů při stříhání, díky tomu chrání při práci klouby.

#### Použití:

Definované utahování a lícované stříhání kabelových spojek v jedné pracovní operaci. Nastavitelná síla tahu. Kabelové spojky budou odstříženy čistě, bez ostrých otřepů. Ustřížený konec pásky je přidržován unašečem.

Pro kabelové spojky z umělé hmoty.

#### Zvláštní příslušenství:

Kabelové spojky č. 083700 / 083705.  
Náhradní nůž č. 729941.

## Technický popis

Pro kabelové spojky do tloušťky	1,5 mm
Pro kabelové spojky do šířky	4,8 mm
Hmotnost	275 g
Druh produktu	Kleste na kabel. spojky

## Příslušenství

Náhradní nůž Typ EVO7	729941 EVO7
-----------------------	-------------