


**Sada segmentových čelistí 3dílná, ocel, Pro typ sklíčidla: 165****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313738 165
GTIN	4060576180304
Třída artiklu	33T

**Popis****Provedení:**

**Jemně frézovaná** drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

**Použití:**

Rozsáhlé upínání s malou deformací.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro:**

**Silová sklíčidla** firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

**Technický popis**

Výška H	50 mm
Šířka drážky D	12 mm
Šířka B	120 mm
Vzdálenost otvoru b	20 mm
Délka L	60 mm

Pro typ sklíčidla	165 mm
Vzdálenost otvoru a	25 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo