




Sada segmentových čelistí 3dílná, ocel, Pro typ sklíčidla: 315



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313738 315
GTIN	4060576180267
Třída artiklu	33T

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení, černěné.

Použití:

Rozsáhlé upínání s malou deformací.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Technický popis

Pro typ sklíčidla	110 mm
Vzdálenost otvoru b	30 mm
Šířka drážky D	21 mm
Šířka B	240 mm
Délka L	117 mm

Výška H	70 mm
Vzdálenost otvoru a	45 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo