

**Kompaktní úhlová bruska, Typ: 7222806****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Třída artiklu	03F

Popis**Provedení:****FEIN – Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.**

- **Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.**
- **Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).**
- **Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.**

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

Označení výrobce: CG13-125V

Příkon: 1300 W

Maximální počet otáček: 11500 min⁻¹Rozsah otáček: 2800 - 11500 min⁻¹

Maximální Ø kotouče: 125 mm

Maximální hloubka řezu: 35 mm

Technický popis

Hmotnost	2,3 kg
Maximální Ø kotouče	125 mm
Příkon	1300 W
Síťové napětí	240 V
Rozsah otáček	2800 - 11500 min ⁻¹
Frekvence sítě	50 Hz
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Zdroj energie	Síťový provoz
Označení výrobce	CG13-125V
Maximální hloubka řezu	35 mm
Zvláštní znaky	Elektronika pro nastavení otáček
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální počet otáček	11500 min ⁻¹
Druh produktu	Úhlová bruska