

**Kompaktní úhlová bruska, Typ: 7222826****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Třída artiklu	03F

**Popis****Provedení:****FEIN – Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.**

- **Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.**
- **Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).**
- **Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.**

**Rozsah dodávky:**

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

Označení výrobce: CG17-125INOX

Příkon: 1700 W

Maximální počet otáček: 7500 min<sup>-1</sup>Rozsah otáček: 2200 - 7500 min<sup>-1</sup>

Maximální Ø kotouče: 125 mm

Maximální hloubka řezu: 35 mm

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu	35 mm
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Příkon	1700 W
Maximální Ø kotouče	125 mm
Maximální počet otáček	7500 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	CG17-125INOX
Hmotnost	2,4 kg
Síťové napětí	240 V
Maximální vibrace dle EN	5 m/s <sup>2</sup>
Zvláštní znaky	Elektronika pro nastavení otáček
Zdroj energie	Síťový provoz
Rozsah otáček	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
Frekvence sítě	50 Hz
Druh produktu	Úhlová bruska