



Kompaktní úhlová bruska, Typ: 7222796



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077111 7222796
GTIN	4014586894980
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

FEIN – Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.

- **Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.**
- **Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).**
- **Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.**

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

Označení výrobce: CG10-125

Příkon: 1000 W

Maximální počet otáček: 11000 min⁻¹

Maximální Ø kotouče: 125 mm

Maximální hloubka řezu: 35 mm

Hmotnost: 2,1 kg

Technický popis

Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální hloubka řezu	35 mm
Hmotnost	2,1 kg
Příkon	1000 W
Frekvence sítě	50 Hz
Zvláštní znaky	krátká konstrukce
Maximální počet otáček	11000 min ⁻¹
Síťové napětí	240 V
Maximální vibrace dle EN	8,5 m/s ²
Maximální Ø kotouče	125 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Označení výrobce	CG10-125
Druh produktu	Úhlová bruska