

**Pneumatická přímá bruska, Ø kleštiny 6 mm krátká, Typ: 7405****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079456 7405
GTIN	015451781507
Třída artiklu	03R

Popis**Provedení:**

Tyčová mini bruska s vysokými volnoběžnými otáčkami pro tiché a efektivní broušení. Přesné nastavení výkonu a řízení otáček pomocí vestavěného regulátoru.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleštin 1× 1/4 palce a 6 mm.

Technický popis

Hmotnost	0,5 kg
Maximální vibrace dle EN	3,6 m/s ²
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Maximální spotřeba vzduchu	78 l/min
Délka	200 mm
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Ø kleštin	6 mm
Připojovací závit	NPT
Odevzdaný výkon	250 W
Pracovní hluk	76,2 dB(A)

Maximální počet otáček	28000 min ⁻¹
Druh produktu	Přímé brusky