



## LED kapesní svítilna Core s bateriemi, Typ: P4-CORE



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Třída artiklu	04B

### Popis

#### Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V **hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě**, jsou všechny kontakty pozlacené, **kvalitní čočky** koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.

Řada Ledlenser Core, nová generace známé řady P. **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus System kombinuje čočku s reflektorem a spojuje tak přednosti obou systémů. Výsledkem je vynikající koncentrace světla v ohnisku a homogennější, nerozptýlený kužel světla. AFS tak patří k nejlepším zaostřovacím systémům LED svítilen světa.

#### Rapid Focus

Běžné zaostřovací systémy s otočnou mechanikou se zpravidla musí ovládat oběma rukama. Rapid Focus naproti tomu umožňuje rychlou regulaci světelného kužele jednou rukou.

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně baterií.

### Technický popis

Doba svícení stupeň 2	9 h
Osvětlovací těleso	Modul LED
Světelný tok stupeň 2	60 lm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Počet obsažených baterií	2
Světelný tok	120 lm
Typ baterií	Micro, AAA
Označení výrobce	P4 Core
Celková délka	150 mm
Hmotnost	58 g
Ochranná třída IP	IP 54
Doba svícení	5 h
Světelný tok stupeň 3	15 lm
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Ø hlavy	15 mm
Rapid Focus	ano
Advanced Focus System (AFS)	ano
Doba svícení stupeň 3	20 h
Druh produktu	Kapesni svitilna