

ESD čistící utěrky, 50 kusů, Typ: 50**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972940 50
GTIN	4057989086101
Třída artiklu	98E

Popis**Provedení:**

Čistící utěrky ESD WIPEX®-MICRO jsou pratelné při teplotě 90 °C, sterilizovatelné a nepouštějí vlákna. Svodový odpor cca 10¹⁰ Ω. Velikost 400 x 380 mm, skládáno do tvaru „Z“.

Materiál: 50 % polyamid, 50 % polyester.

Barva: bílá

Rozsah dodávky:

50 utěrek

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Délka: 400 mm

Šířka: 380 mm

Technický popis

Šířka	380 mm
Délka	400 mm
Materiál	50 % polyamid; 50 % polyester
Barva	bílá
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD

Druh produktu

Čistící utěrka