

Garant**Upínací trn s ráčnou, celocelový, Celková délka: 110mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	148701 110
GTIN	4062406754648
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

S dvoučelistovým upínacím pouzdem pro upínání čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s drážkami uprostřed a na obou koncích, aby došlo k zapadnutí aretační kuličky. **Držák s pláštěm z ušlechtilé oceli.** Ráčna přepínatelná na levý/pravý chod nebo pevná. **Celocelové provedení** pro vysoké zatížení točivým momentem. Upínací čelisti frézované a kalené pro vysokou houževnatost a optimální tvrdost povrchu.

Použití:

Vhodný pro řezání závitu na obtížně přístupných místech.

Upozornění:

Rozměry čtyřhranu dalších velikostí závitníků a výstružníků najdete v tabulkách příslušných skupin produktů.

Technický popis

<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	4,5 - 8 mm
Celková délka	110 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M5 – M12
Náhradní čelisti č. 148712 vel.	110

Materiál	celoocelový
Druh produktu	Držák nástrojů