

**Garant****Upínací trn s ráčnou dlouhá, celoodcelový, Celková délka: 300mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	149001 300
GTIN	4062406754693
Třída artiklu	11K

## Popis

### Provedení:

S dvoučelistovým upínacím pouzdem pro upínání čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s drážkami uprostřed a na obou koncích, aby došlo k zapadnutí aretační kuličky. **Držák s pláštěm z ušlechtilé oceli.** Ráčna přepínatelná na levý/pravý chod nebo pevná. **Celoodcelové provedení** pro vysoké zatížení točivým momentem. Upínací čelisti frézované a kalené pro vysokou houževnatost a optimální tvrdost povrchu.

### Použití:

Vhodný pro řezání závitů v hluboko položených, obtížně přístupných místech.

### Upozornění:

Rozměry čtyřhranu dalších velikostí závitníků a výstružníků najdete v tabulkách příslušných skupin produktů.

## Technický popis

Celková délka	300 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M5 – M12
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	4,5 - 8 mm

Náhradní čelisti č. 148712 vel.	110
Materiál	celoocelový
Druh produktu	Držák nástrojů