

Garant**Upínací trn s ráčnou dlouhá, celooceľový, Celková délka: 250mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	149001 250
GTIN	4062406754686
Třída artiklu	11K

Popis

Provedení:

S dvoučelistovým upínacím pouzdem pro upínání čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s drážkami uprostřed a na obou koncích, aby došlo k zapadnutí aretační kuličky. **Držák s pláštěm z ušlechtilé oceli.** Ráčna přepínatelná na levý/pravý chod nebo pevná. **Celooceľové provedení** pro vysoké zatížení točivým momentem. Upínací čelisti frézované a kalené pro vysokou houževnatost a optimální tvrdost povrchu.

Použití:

Vhodný pro řezání závitů v hluboko položených, obtížně přístupných místech.

Upozornění:

Rozměry čtyřhranu dalších velikostí závitníků a výstružníků najdete v tabulkách příslušných skupin produktů.

Technický popis

Pro ruční závitník DIN 352	M3 – M10
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	2,5 - 5,5 mm
Celková délka	250 mm

Náhradní čelisti č. 148712 vel.	85
Materiál	celoocelový
Druh produktu	Držák nástrojů