



Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 16, Otvor d2(H7): 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319305 16
GTIN	4062406745905
Třída artiklu	32U

Popis

Provedení:

- Povrchově kaleno HRC 58+/-2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- Provrtaná stopka VDI.
- Se dvěma kulovými tryskami.

Výhoda:

- Vhodné i pro delší vyvrtávací tyče.
- Individuální nastavení délky vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

Otvor d ₂ (H7)	16 mm
l ₇	34 mm
l ₆	44 mm
Závit chladicího kanálu	M5
Závit upínacích šroubů	M8

Technický list

Tvar	E
Velikost VDI	VDI 16
d ₆	40 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 16
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI