

**Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 20, Otvor d<sub>2</sub>(H7): 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319310 10
GTIN	4062406754822
Třída artiklu	32U

**Popis****Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

**Norma:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický popis**

l <sub>6</sub>	50 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H7)	10 mm
l <sub>7</sub>	41 mm
Závit chladicího kanálu	M6
Závit upínacích šroubů	M6
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 20
d <sub>6</sub>	50 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 20
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI

