

**Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 25, Otvor d₂(H7): 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319315 10
GTIN	4062406754884
Třída artiklu	32U

Popis**Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

Otvor d ₂ (H7)	10 mm
l ₆	50 mm
l ₇	41 mm
Závit chladicího kanálu	M8
Závit upínacích šroubů	M6
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 25
d ₆	58 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 25
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI

