

**Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 25, Otvor d₂(H7): 20mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 319315 20 |
| GTIN | 4062406754914 |
| Třída artiklu | 32U |

Popis**Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| l ₇ | 41 mm |
| Otvor d ₂ (H7) | 20 mm |
| l ₆ | 50 mm |
| Závit chladicího kanálu | M8 |
| Závit upínacích šroubů | M8 |
| Tvar | E |
| Velikost VDI | VDI 25 |
| d ₆ | 58 mm |
| Barevný kód stopky VDI | VDI 25 |
| Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI |

