

**Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 30, Otvor d₂(H7): 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319320 8
GTIN	4067263152170
Třída artiklu	32U

Popis**Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

l ₆	60 mm
Otvor d ₂ (H7)	8 mm
l ₇	51 mm
Závit chladicího kanálu	M6
Závit upínacích šroubů	M6
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 30
d ₆	68 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Druh produktu	držák vyvrtávací tyče VDI

