

**HOLEX****Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 40, Otvor d<sub>2</sub>(H7): 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319330 25
GTIN	4062406755058
Třída artiklu	32U

**Popis****Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

**Norma:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický popis**

Otvor d <sub>2</sub> (H7)	25 mm
l <sub>6</sub>	75 mm
l <sub>7</sub>	61 mm
Závit chladicího kanálu	M8
Závit upínacích šroubů	M10
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI

