

**Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 40, Otvor d₂(H7): 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319330 16
GTIN	4062406755034
Třída artiklu	32U

Popis**Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

l ₆	75 mm
Otvor d ₂ (H7)	16 mm
l ₇	61 mm
Závit chladicího kanálu	M8
Závit upínacích šroubů	M10
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI

