

**Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 50, Otvor d<sub>2</sub>(H7): 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319335 16
GTIN	4062406755096
Třída artiklu	32U

**Popis****Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

**Norma:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický popis**

l <sub>6</sub>	90 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H7)	16 mm
l <sub>7</sub>	76 mm
Závit chladicího kanálu	M8
Závit upínacích šroubů	M10
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI

