

**Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 50, Otvor d₂(H7): 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319335 40
GTIN	4062406755133
Třída artiklu	32U

Popis**Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

l ₇	76 mm
l ₆	90 mm
Otvor d ₂ (H7)	40 mm
Závit chladicího kanálu	M8
Závit upínacích šroubů	M12
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 50
d ₆	98 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI

