

HOLEX**Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 25, Otvor d₂(H6): 25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 319165 25 |
| GTIN | 4062406755201 |
| Třída artiklu | 32U |

Popis**Použití:**

K vrtání pomocí vrtáků s vyměnitelnými destičkami s přívodem chladicího média.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

| | |
|---------------------------|--------|
| l ₂ | 59 mm |
| Vnější Ø d ₃ | 45 mm |
| Otvor d ₂ (H6) | 25 mm |
| l ₁ -0,2 | 75 mm |
| Závit chladicího kanálu | M8 |
| Závit upínacích šroubů | M12×1 |
| Tvar | E |
| Velikost VDI | VDI 25 |
| d ₆ | 58 mm |

Barevný kód stopky VDI

VDI 25

Druh produktu

Nástrojová upínka VDI