

**HOLEX****Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 50, Otvor d<sub>2</sub>(H6): 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319215 20
GTIN	4062406755317
Třída artiklu	32U

**Popis****Použití:**

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Technický popis**

l <sub>2</sub>	54 mm
l <sub>1</sub> -0,2	67 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H6)	20 mm
Vnější Ø d <sub>3</sub>	40 mm
Závit chladicího kanálu	M8
Závit upínacích šroubů	M10×1
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm

Barevný kód stopky VDI	VDI 50
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI