

**Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 50, Otvor d₂(H6): 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319215 40
GTIN	4062406755348
Třída artiklu	32U

Popis**Použití:**

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

l_2	73 mm
$l_1 -0,2$	90 mm
Otvor d_2 (H6)	40 mm
Vnější Ø d_3	65 mm
Závit chladicího kanálu	M8
Závit upínacích šroubů	M16×1
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 50
d_6	98 mm

Technický list

Barevný kód stopky VDI	VDI 50
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI