

**Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 50, Otvor d₂(H6): 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319215 32
GTIN	4062406755331
Třída artiklu	32U

Popis**Použití:**

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

$l_1 -0,2$	71 mm
Vnější Ø d ₃	52 mm
Otvor d ₂ (H6)	32 mm
l_2	63 mm
Závit chladicího kanálu	M8
Závit upínacích šroubů	M12×1
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 50
d ₆	98 mm

Technický list

Barevný kód stopky VDI	VDI 50
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI