


Garant**Děrované plechy pro zadní stranu, Vhodné pro pracovní desku délky: 1250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920365 1250
GTIN	4062406755386
Třída artiklu	91S

Popis**Provedení:**

Stěna z ohýbaného ocelového plechu □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Pro upevnění na zadní straně u pracovišť s elektrickým nastavením výšky pro lehké zatížení.
Děrované plechy jsou šroubovány zevnitř na zadní příčné výztuhy.

Vhodné pro:

Pracoviště s elektrickým nastavením výšky pro lehká zatížení č. 920301 – 920306.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Výška	334 mm
Hmotnost	6 kg
Šířka	1005 mm
Hloubka	70 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Zadní stěna