

Garant**Elektricky výškově nastavitelné pracoviště nosnost max. 250 / 200 kg deska Eluplan tmavá, Typ: 1250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920301 1250
GTIN	4062406755362
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Základní rám se zvedací jednotkou s příčnými výztuhami bočně a vzadu pro stabilizaci. 50 mm silná deska, tmavý Eluplan. Pracovní stůl **bez** střížných plechů, bez možnosti řadového uspořádání.

Lakování:

Výškově nastavitelné nohy černé, příčné výztuhy antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Lehké montážní práce vsedě a vestoje.

Upozornění:

Z důvodu maximální nosnosti by se měla používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříní pod pracovní desku. Další díly nástavby příslušně snižují nosnost. Dodávka kompletně smontovaná.

Technický popis

Šířka	1250 mm
Jmenovité napětí	250 V

Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	610 - 1200 mm
Maximální nosná síla	250 kg
Vstup typu zástrčky	F
Materiál pracovní desky	Eluplan tmavý
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Hmotnost	94 kg
Rychlost zvedání	38 mm/s
Hloubka	750 mm
Nosnost při dlouhodobém zatížení	250 kg
Pracovní deska délka	1250 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
ComfortClose	ne
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Druh produktu	Pracovní stůl