

Garant

Pracoviště s elektrickým nastavováním výšky (4 zvedací sloupky) nosnost max.1 000 kg, Typ: 2000

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920316 2000
GTIN	4062406755409
Třída artiklu	91S

Popis**Provedení:**

Základní rám s eloxovanou hliníkovou zvedací jednotkou. S příčnými výztuhami pro stabilizaci. 50mm silná deska z bukového Multiplexu, voděvzdorně klížená. Plynulé nastavování výšky od 740 – 1050 mm a s rychlou a snadnou obsluhou pomocí ovládacího panelu. Ovládací panel s paměťovou funkcí pro 3 různé pracovní výšky.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 vyrovnávacích šroubů.

Lakování:

Základní rám s hliníkovou zvedací jednotkou a práškovanou ocelovou trubkou barva antracitová šedá RAL 7016 , **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Ergonomická práce při činnostech vsedě a vestoje!

Upozornění:

Pod pracovní desku lze montovat pouze skříňky do max. výšky 500 mm.

Výškové vyrovnání: 25 mm

Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do: 740 - 1140 mm

Šířka: 2000 mm

Hloubka: 700 mm

Pracovní deska délka: 2000 mm

Pracovní deska hloubka: 700 mm

Pracovní deska tloušťka: 50 mm

Technický popis

Hmotnost	101 kg
Plynulé nastavování výšky	ano
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Vstup typu zástrčky	F
Maximální nosná síla	1000 kg
Pracovní deska hloubka	700 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	740 - 1140 mm
Hloubka	700 mm
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Šířka	2000 mm
Jmenovité napětí	250 V
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano
Nosnost při dlouhodobém zatížení	750 kg
Pracovní deska délka	2000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	1000 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Druh produktu	Pracovní stůl