

Garant GRIDLINE

Podnož s elektrickým proudem, Výška 900 mm, Typ: DE**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927063 DE
GTIN	4062406755560
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Rozsah dodávky:

Podnož se dvěma zásuvkami Schuko s montážním materiálem, bez kabelového propojení.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podnože bez zadní stěny nebo korpusu skříně vyžadují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení. Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky. Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

Technický popis

Jmenovitý proud	16 A
Vhodné pro hloubku desky	750 mm
Výška	800 mm

Šířka	50 mm
Hloubka	700 mm
Zásuvka typ	F
Jmenovité napětí	250 V
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Výška 900 mm
Druh produktu	Energetický modul

Příslušenství

Vyrovnání výšky pracovních stolů GridLine Typ M12	927090 M12
Kluzák, 2dílná sada Typ 2	927092 2